

グローブ

GLOBE

SIMPLICITY & EFFECTIVENESS

半透明のフレームが視野を明るく保ち、眩しさを軽減。

グローブの半透明なフレームは眩しさを軽減するとともに視野を明るく保つため、よりクリアで最適な視界を確保します。また使用後は、簡単に素材を分離できる設計となっており、環境への負担を軽減するエコフレンドリーモデルです。

113 G

- ✦ 半透明なフレームで可視光線を透過し、明るさを確保
- ✦ 視界を広く明るく保てるワイドビジョンゴーグル
- ✦ ゴーグルのバージョン(無気孔/有気孔)を迅速に把握できるカラフルなストラップ



テクノロジー

PLATINUM LITE

アイテム番号



GLOBEN10W(有気孔)



GLOBEN11W(無気孔)

GLOBE						
作業環境	レンズカラー	アイテム番号	レンズマーキング	フレームマーキング F: メガネ / B: フォーム&ストラップキ付メガネ	コーティング	規格
🏠	👁️ クリア(有気孔)	🟡 GLOBEN10W	2C-1.2 🏠 1 BT 9 €€	🏠 EN166 3 4 9 BT €€ €€	🏠 PLATINUM LITE EN166 - EN170 - UKCA	
🏠	👁️ クリア(無気孔)	🟢 GLOBEN11W	2C-1.2 🏠 1 BT 9 €€	🏠 EN166 3 4 5 9 BT €€ €€	🏠 PLATINUM LITE EN166 - EN170 - UKCA	

パッケージ & EAN13 コード		
個包装: サイズ: 36x18x7cm	インナーボックス: サイズ: 34x18x11cm 重さ: 0.74 kg	アウターボックス: サイズ: 58x38x30cm 重さ: 7.6 kg
3660740018733	3660740118730 - 5 個入	3660740218737 - 40 個入
3660740018740	3660740118747 - 5 個入	3660740218744 - 40 個入

一般仕様			
レンズ	ポリカーボネイト - 2.6mm厚	フォーム	
カーブ	5.5カーブ	ストラップ	ポリエステル / スパンデックス - 250mm
フレーム	PVC	オプション	



生産国: 中国

データシート: 2023-09-05

お手入れ・保管方法

洗浄方法: 汚れが付着している場合にはBCLEANシリーズのレンズクリーナーを使用して下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

メンテナンス方法: レンズ・フレームは、使用毎に清掃することをお勧めします。レンズに傷や破損がある場合は、製品ごと交換してください。フレームが破損している場合も、同様に新しい製品と交換してください。使用後はケースやマイクロファイバーポーチに入れて保管することを推奨します。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。製品の上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用環境によりレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する可能性があります。毎日の点検と、定期的に製品を交換することをお勧めします。