

BL30

B Line シリーズはミニマイズされたラインナップ。ボレーセイフティの長年培ってきた知識と品質への追求から生まれました。レンズ防傷・防曇コーティングを施したラップアラウンドモデルBL30は、価格以上の品質と快適さです。

B LINE



PSSBL30-014



24 g

- + 防傷・防曇コーティング
- + 軽量フレーム
- + テンプル ストップインシステム
- + ユニバーサルフィット
- + ポリカーボネイトヒンジ(スクリューなし)

bolle
SAFETY
ボレー セイフティ

BL30

| モデル名 | レンズカラー | アイテム番号 | 規格 | フレームマーキング | コーティング |
|------|---|-------------|----|-----------|--------|
| BL30 |  クリア | PSSBL30-014 | CE | EN166FT | AFAS |

レンズマーキング

光学性能に関するマーキング:

1. 継続作業

機械的強度に関するマーキング:

F. ローなエナジーインパクト、6mm、0.86gのボールを45m/sの速さでぶつけた時の耐性

T. 極温環境下での、ハイスピードパーティクルへの耐性

I. ミディアムインパクト耐性があることを示しています。

O. 屋内外・オーストラリア規格内では「屋外無着色」での使用に適していることが証明されています。クリア、アンバー、コントラスレンズが対象です。

その他のマーキング:

CE 欧州規格  生産者品質の証

フレームマーキング

EN166: 保護メガネとして基本耐性を備えている証です。

F. ローなエナジーインパクト、6mm、0.86gのボールを45m/sの速さでぶつけた時の耐性

T. 極温環境下での、ハイスピードパーティクルへの耐性

その他のマーキング:

CE 欧州規格  生産者品質の証

パッケージとEAN13コード

| | |
|-------|---------------|
| 1本入 | 3660740009151 |
| 20本入 | 3660740109158 |
| 240本入 | 3660740209155 |

マテリアル

| | |
|--------|-----------------------|
| レンズ | PC - 2 mm - Curve 9.5 |
| フレーム | PC |
| テンプル | PC |
| スペアレンズ | なし |

お手入れ・保管方法

洗浄方法: レンズ・つる等は、使用毎に掃除することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は各部に残った水分・水滴を柔らかい布等で軽く押し取るように取ってください。レンズを汚れた布や手袋等で拭家内でください。有機溶剤、研磨剤を含んだ洗剤では絶対に拭かないでください。

消毒方法: 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低音の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないで下さい。保護メガネの上に思いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性などが低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

NEW

個別包装プラスチックケース



20本入りインナーボックス



21/12/2021

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セイフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY
ボレー セイフティ