

STKS 420

LOOK SHARP ON SITE

環境にも配慮し、スタイリッシュなデザインを兼ね備えた保護メガネSTKS(スティックス)は、シャープなルックスと高い保護性能を提供します。過酷な作業環境でも快適に使用できるよう設計され、一日中、優れた装着感を実現します。先進的な目の保護技術と現代的なライフスタイルに対応するSTKSシリーズは、Bollé Safetyの卓越したエンジニアリング技術を体現しています。あらゆる状況で最適な視界を確保するため、高性能なレンズコーティングと多彩なカラーバージョンが採用されています。

28 G

- ✦ 65%以上のリサイクルポリカーボネートで製造
- ✦ レンズ両面に超防曇・耐傷プラチナコーティング(偏光以外)
- ✦ クリアサイドシールド一体型のスタイリッシュなデザイン
- ✦ 3タイプのフレームカラー: ブラックグロス、クリスタル、グラファイト
- ✦ 度付きバージョンもご利用可能(近日登場予定)



テクノロジー

CSP
PLATINUM
POLARIZED

品番



STK42N10A



STK42N22A



STK42N11A



STK42N50A



STK42N12A



STK42N51A



STK42N20A



STK42N52A



STK42N21A



STK42N53A

bollé
SAFETY

1%
FOR THE
PLANET
— MEMBER —

GO GREEN

STKS 420

作業環境	レンズカラー	フレームカラー	品番	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング	規格
☼	クリア	ブラックグロス	■STK42N10A	☉IO	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼	クリア	クリスタル	■STK42N11A	☉IO	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼	クリア	グラファイト	■STK42N12A	☉IO	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼	スモーク	ブラックグロス	■STK42N20A	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼	スモーク	クリスタル	■STK42N21A	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼	スモーク	グラファイト	■STK42N22A	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	✦PLATINUM	AS/NZS 1337.1:2010
☼	POLARIZED	ブラックグロス	■STK42N50A	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	ANTI-SCRATCH	AS/NZS 1337.1:2010
☼	コバルトミラー POLARIZED	ブラックグロス	■STK42N51A	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	ANTI-SCRATCH	AS/NZS 1337.1:2010
☼	POLARIZED	クリスタル	■STK42N52A	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	ANTI-SCRATCH	AS/NZS 1337.1:2010
☼	POLARIZED	グラファイト	■STK42N53A	☉I3	☉AS/NZS 1337.1	ANTI-SCRATCH	AS/NZS 1337.1:2010

パッケージ & EAN13 コード

個包装: サイズ: 56x51x40cm	インナーボックス: サイズ: 27.5x18x9cm 重さ: 0.68 kg	アウターボックス: サイズ: 58x38x30cm 重さ: 9.16 kg
3660740020965	3660740120962	3660740220969
3660740021009	3660740121006	3660740221003
3660740021030	3660740121037	3660740221034
3660740020972	3660740120979	3660740220976
3660740021016	3660740121013	3660740221010
3660740021047	3660740121044	3660740221041
3660740020989	3660740120986	3660740220983
3660740020996	3660740120993	3660740220990
3660740021023	3660740121020	3660740221027
3660740021054	3660740121051	3660740221058

一般仕様

レンズ	ポリカーボネイト厚-2.2mm	フォーム	-
カーブ	4カーブ	ストラップ	-
フレーム	リサイクルポリカーボネート	オプション	マイクロファイバーポーチ

マーキングの
詳細はこちら:



bolle-safety.com/jp/

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社
東京都文京区湯島2-21-2
湯島メディカルセンタービル4F
TEL: 03-5844-2040

お手入れ・保管方法

洗浄方法: 汚れが付着している場合にはBCLEANシリーズのレンズクリーナーを使用して下さい。
レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

メンテナンス方法: レンズ・フレーム等は、使用毎に清掃することをお勧めします。レンズに傷や破損がある場合は、製品ごと交換してください。フレームが破損している場合も、同様に新しい製品と交換してください。使用後はケースやマイクロファイバーポーチに入れて保管することを推奨します。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。製品の上に重いものを置かないでください。

【注意】
使用環境によりレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する可能性があります。毎日の点検と、定期的に製品を交換することをお勧めします。

生産国: 中国



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS